

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.128

System szaf szeregowych VX25

Stan: 12.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.128 - System szaf szeregowych VX25 Standard koncernu BMW AG

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy sterownicze VX25 z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TMO.

Cechy

Nr kat.	VX 7993.128
Opis produktu	Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy sterownicze VX25 z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TMO.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Drzwi z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330 Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej 8618.250 z zamontowanym zestawem adapterowym do wkładki dwupiórkowej 7993.200 Wysokość cokołu: 200 mm, składa się z elementów narożnych oraz przednich i tylnych elementów cokołu 8660.02X, wysokość osłon cokołu z przodu 2 x 100 mm i 1 x 200 mm z tyłu Z ocynkowaną płytą montażową, montaż w skrajnym tylnym położeniu w ostatnim otworze siatki Z przodu z lampą systemową LED 2500.220, 24 V, z zasilaniem 2500.410 i zamontowanym wyłącznikiem drzwiowym 2500.460

Cechy

Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem	2200 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	699 mm x 1.896 mm
Ilość drzwi	1
Opak.	1 szt.
Waga netto	131.6
Masa brutto	143