

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

System szaf szeregowych VX25

Stan: 06.09.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - System szaf szeregowych VX25 Standard koncernu BMW AG

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy zasilania CE z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TKB.

Cechy

Nr kat.	VX 7993.165
Opis produktu	Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Szafy zasilania CE z cokołem o wysokości 200 mm, dla działu TKB.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	Obudowa: RAL 7035 Cokół: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	W prawych drzwiach z zamontowanym uchwytem Komfort i zestawem adapterowym z wkładką dwupiórkową Z prawej i z lewej strony zamontowane ściany boczne Cokół o wysokości 200 mm podobny do 8660.02X, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i osłon o wysokości 200 mm z prawej i lewej strony oraz z tyłu Z przodu z lampą systemową LED 2500.220, 24 V, z zasilaniem 2500.410 i zamontowanym wyłącznikiem drzwiowym 2500.460 Drzwi są połączone na górze ze stelażem płaskimi taśmami uziemienia 2412.316 bez płyty montażowej Drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanymi zawiasami 180° W prawych drzwiach 220 mm od dołu z zamontowaną kieszenią na schematy połączeń i 950 mm od dołu z dwoma zamontowanymi pulpitemi schematów połączeniowych bez płyty podłogi W lewej części lewego cokołu, na głębokości jest zamontowana szyna wsporcza do kabli , punkty montażowe: 1 i 3. Otwór ramy z lewej strony
Wymiary	Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem	2200 mm
Ilość drzwi	2
Opak.	1 szt.
Waga netto	173,273 kg
Masa brutto	180,313 kg
Numer taryfy celnej	94032080