

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.176

Obudowa sterownicza Kompakt AX

Stan: 07.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.176 - Obudowa sterownicza Kompakt AX

Standard koncernu BMW AG

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.

Cechy

Nr kat.	AX 7993.176
Opis produktu	Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Obudowa: RAL 7035 Cokół: RAL 9005
Zakres dostawy	Dach z tyłu z czterema otworami do mocowania systemu ramienia nośnego, zasłoniętymi zatyczkami, wewnątrz z płytą wzmacniającą i czterema nakrętkami nitowymi M6 pod układem otworów płyty dachowej Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort 2435.100 z wkładką dwupiórkową 2466.000 Podłoga z wycięciem do wprowadzania kabli, zakryta dzieloną płytą podłogi z listwami szczotkowymi Cokół 2820.082 o wysokości 200 mm, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i jednej osłony o wysokości 200 mm z tyłu z prawej i z lewej strony jest zamontowana osłona cokołu o wysokości 200 mm 2820.420 Drzwi są połączone z dolnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316 Wzmocnienie dachu jest połączone z górnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316 Następna płaska taśma uziemienia 2412.316 jest zamontowana od punktu uziemienia wzmocnienia dachu do tyłu do płyty montażowej Płyta montażowa: ocynkowana

Cechy

Zastosowania	Rozdzielacz 400 V
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 900 mm Głębokość: 400 mm
Wysokość z cokołem	1100 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	63
Masa brutto	65.2