

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Rozdzielnica 24 V DC

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Rozdzielnica 24 V DC zgodnie ze specyfikacją

Zdecentralizowana rozdzielnica, do zasilania 24 V DC. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Cechy

Nr kat.	AX 7993.226
Opis produktu	Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1039.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierkową z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwami otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	<p>Drzwi z zawiasami 180°, zawiasy z prawej strony, zamontowane</p> <p>Płyta kołnierkowa z 2 wycięciami (SxG) 112 x 36 mm, każde po 4 otwory do mocowania Ø 5,5 mm</p> <p>Płyta kołnierkowa z 2 otworami Ø 16,5 mm, 2 otworami Ø 20,5 mm oraz jednym otworem Ø 25,5 mm</p> <p>4 uchwyty mocowania naściennego do odstępu od ściany 40 mm (dołączone luzem)</p> <p>Płyta montażowa na dole z poziomym korytem kablowym 75 x 75 mm, długość 420 mm, płyta montażowa na górze z poziomym korytem kablowym 40 x 40 mm, długość 420 mm, poziome koryta kablowe są połączone z pionowym korytem kablowym 25 x 40, długość 175 mm</p> <p>2 szyny nośne TH35/7,5 zamontowane poziomo na płycie montażowej, szyna nośna lewa o długości 107 mm, prawa o długości 437 mm</p> <p>Uchwyt z tworzywa sztucznego 2577.010 z zamknięciem VW-E1 (dołączonym luzem)</p>
Zastosowania	Dla zakładów koncernu Volkswagena na całym świecie z wyjątkiem zakładów w USA
Wskazówka	<p>Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.</p> <p>Certyfikacja UL wg certyfikatu 20190301 – E76083, przygotowana do UL-Typeratings 1, 12. Certyfikacja ogranicza się tylko do pustej obudowy w stanie fabrycznym, otwory w obudowie muszą zostać zamknięte przez klienta zgodnie z typeratings</p>
Klasa ochrony NEMA	NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 380 mm Głębokość: 210 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	94032080