

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Rozdzielnica 400 V AC

Stan: 25.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Rozdzielnica 400 V AC zgodnie ze specyfikacją

Zdecentralizowana rozdzielnica, do zasilania 400 V AC, z zamontowanymi szynowymi podstawami bezpiecznikowymi, atest wg PN-EN 61439. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Cechy

Nr kat.	AX 7993.400
Opis produktu	Kompaktowa obudowa sterownicza na bazie AX 1039.000. Stabilna konstrukcja z blachy stalowej, krawędziowana i spawana z jednego elementu, z rynienką ochronną na obwodzie otworu drzwiowego, tylna ściana z przejściami do uchwytów mocowania naściennego. Dno obudowy z płytą kołnierkową z blachy stalowej. Drzwi z uszczelką piankową PU, pionowymi listwą otworowymi po obu stronach, przyłączem przewodu ochronnego, przykręconymi zawiasami. Płyta montażowa: z otworami w kształcie dziurki od klucza do uziemienia, z nadrukowanymi wymiarami, przymocowana nakrętkami okrągłymi spawanymi.
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	<p>Drzwi z zawiasami 180°, zawiasy z prawej strony, zamontowane</p> <p>Uchwyt z tworzywa sztucznego 2577.010 z zamontowanym zamknięciem VW-E1</p> <p>Płyta kołnierзова z 12 otworami Ø 16,5 mm, 9 otworami Ø 25,5 mm, 2 otworami Ø 32,5 mm oraz jednym otworem Ø 50,5 mm, otwory zamknięte zaślepkami</p> <p>Płyta montażowa obrobiona i wyposażona w 5 biegunowy system szyn zbiorczych (L1 – L3, N + PE), z zaciskami, adapterami przyłączeniowymi 9612.000 i 11 szynowymi podstawami bezpiecznikowymi 9630.005</p> <p>Obudowa, płyta montażowa i drzwi połączone kablem uziemienia na szynie PE i uziemione</p> <p>4 uchwyty mocowania naściennego do odstępu od ściany 40 mm (dołączone luzem)</p>
Wskazówka	<p>Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.</p>
Klasa ochrony NEMA	NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 56
Wymiary	<p>Szerokość: 600 mm</p> <p>Wysokość: 380 mm</p> <p>Głębokość: 210 mm</p>
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	94032080