

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.806

System szaf szeregowych VX25

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.806 - System szaf szeregowych VX25 zgodnie ze specyfikacją

Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Cechy

Nr kat.	VX 7993.806
Opis produktu	Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz. Stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowe we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Mocowanie płyt podłogi z automatycznym wyrównaniem potencjałów. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Elementy cokołu: Blacha stalowa
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor	Stelaż szafy, dach, ściana tylna, drzwi: RAL 7035 Cokół: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	<p>Stelaż szafy Drzwi Blacha dachowa Ściana tylna Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm bez płyty montażowej Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu i z tyłu z zamkniętą osłoną 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043 Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem) 2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem) Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze Drzwi blaszane, jednoczęściowe pełne, zawias z prawej strony, zawiasy 180° ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową</p>
Ilość drzwi	1
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 05
Wskazówka	Zgodnie z BV 1.09 § 1.1.2 wszystkie zamki montowane w maszynach z zasady mają być dostarczane bez kluczy. Jednak do potrzeb własnych dostawców można zamówić osobno niezbędne klucze do wkładek cylindrycznych o numerze katalogowym 2532.002.
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem	2200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	83,5 kg
Masa brutto	90,4 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
