


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.916

# System szaf szeregowych VX25

Stan: 21.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - System szaf szeregowych VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Szafa sterownicza Daimler Integra z drzwiami lub z wtykaną ścianą z tyłu, bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania.

## Cechy

Nr kat.	VX 7993.916
Wersja	Z tylnymi drzwiami
Opis produktu	Symetryczna, stabilna konstrukcja z ramy profilowej, składająca się z walcowanego pustego profilu z otworami w siatce wymiarowej DIN 25 mm, na obwodzie na wszystkich płaszczyznach profilu, w poziomie i w pionie. Profile z dwoma płaszczyznami montażowymi do zwartej zabudowy wnętrza, ta sama szyna systemowa chassis do montażu na pionowych i poziomych profilach szafy, płaszczyzny montażowe dostępne od zewnątrz, stabilne przymocowanie do podłoża dzięki zintegrowanemu wzmocnieniu. Łatwe i stabilne łączenie szeregowo we wszystkich kierunkach z mniejszą liczbą części. Płyta podłogowa 3-dzielna wyciągana, zamontowana. Drzwi z uszczelnieniem piankowym i zamknięciem prętowym, na dole z prześwitem do podłoża 25 mm.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo Płyty podłogi: ocynkowane Rama rurowa drzwi, ocynkowana
Kolor	RAL 7035

# Cechy

---

Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi Blacha dachowa z czterema oczkami transportowymi 2568.000 przykręcona Blachy podłogowe bez płyty montażowej Drzwi przednie z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 180° 8618.330 i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306 Drzwi tylne z czworokątną ramą rurową, z zamontowanymi zawiasami 130° i zamontowaną dwupiórkową wkładką zamka 8618.306 Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 500 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Ilość drzwi	1
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	94032080

---