



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 7994.349

## Podpora stojąca, otwarta

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 7994.349 - Podpora stojąca, otwarta Mercedes-Benz Integra Standard

Do sztywnego lub obrotowego przymocowania obudów obsługi HVO.

## Cechy

Nr kat.	CP 7994.349
Wersja	Obrotowe
Opis produktu	Podpora stojąca do sztywnego lub obrotowego przymocowania obudów obsługi HVO.
Materiał	Stal
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	<p>Profil stojaka rurowego 86 x 73 mm, przyspawany pionowo do podstawy</p> <p>Stojak rurowy z tyłu z pionowym otworem na całej wysokości do mocowania wiązek kabli, zamknięty profilem zakrywającym nr 30007784 (firmy K-Profile)</p> <p>Stojak rurowy z tyłu w pionowym otworze jest przyspawany kątownik do mocowania kabli, odległość górnej krawędzi podstawy do dolnej krawędzi kątownika: 243,5 mm</p> <p>Sworzeń uziemienia M8 x 20 mm jest przyspawany w dolnej części pionowego otworu, odległość górnej krawędzi płyty dolnej do środka sworznia uziemienia: 40,0 mm</p> <p>Sworzeń uziemienia M5 x 15 mm jest przyspawany w górnej części pionowego otworu, odległość dolnej krawędzi płyty czołowej do środka sworznia uziemienia: 60,0 mm</p> <p>Oba sworznie uziemienia są oznakowane naklejkami</p>
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1144 mm

# Cechy

---

Wymiary	Wysokość: 1.213 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	73269098

---