

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.307

RiMatrix S

Stan: 13.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.307 - RiMatrix S Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym ("pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.

Cechy

Nr kat.	DK 7998.307
Opis produktu	Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym („pomieszczenie w pomieszczeniu”), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.
Materiał	Rdzeń elementu ze skutecznej termicznie substancji tłumiącej Solidne, hermetyczne kasety z blachy stalowej Innowacyjna technika połączeniowa dzięki opatentowanej technologii profili Zastosowanie uszczelnień odpornych na temperaturę i wilgoć Zastosowanie klap ochrony przeciwpożarowej Demontaż i ponowny montaż są możliwe w każdej chwili
Zakres dostawy	Doradztwo i kalkulacja ROI Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta Uruchomienie i przekazanie Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie Hotline i Service/Umowy serwisowe
Głębokość prześwitu	7220 mm
Wysokość prześwitu	2700 mm
Szerokość prześwitu	4776 mm
Klimatyzacja (ZUCS)	120 kW + 20 kW redundancja n+2
Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia	2
Ilość PDU Basic	28

Cechy

Serverracks (600x2000x1200mm)	12
Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)	2
Klasy ochrony	Odporność ogniowa EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102 Pyło- i wodoszczelność IP 56 wg IEC 60 529 Ochrona przed niepowołanym dostępem - klasa odporności II Podstawowa ochrona EMC Szczelność przed dymem, w oparciu o PN-EN 1634-3 (DIN 18095) Odporność uderzeniowa z energią 3000 Nm 30 minutach narażenia na działanie płomieni wg krzywej temperatura - jednostka
Ochrona przed włamaniem	RC 2
Design burglar protection	tak
Design fire protection	EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
System nawilżania i osuszania	opcjonalnie
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń	opcjonalnie
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) redundancja n+1
Wersja	Double 6
Wymiary	Szerokość: 4.976 mm Wysokość: 2.800 mm Głębokość: 7.420 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	DK Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa RiMatrix S, Double 6