


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606

RiMatrix S

Stan: 25.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa

Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym ("pomieszczenie w pomieszczeniu"), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.

Cechy

Nr kat.	DK 7998.606
Opis produktu	Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uzupełniającym pomieszczeniem ochronnym („pomieszczenie w pomieszczeniu”), dodatkowo zabezpieczającym przed ogniem, wodą i dymem.
Materiał	Rdzeń elementu ze skutecznej termicznie substancji tłumiącej Solidne, hermetyczne kasety z blachy stalowej Innowacyjna technika połączeniowa dzięki opatentowanej technologii profili Zastosowanie uszczelnień odpornych na temperaturę i wilgoć Zastosowanie klap ochrony przeciwpożarowej Demontaż i ponowny montaż są możliwe w każdej chwili
Zakres dostawy	Doradztwo i kalkulacja ROI Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta Uruchomienie i przekazanie Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie Hotline i Service/Umowy serwisowe
Głębokość prześwitu	7220 mm
Wysokość prześwitu	2700 mm
Szerokość prześwitu	2750 mm
Klimatyzacja (ZUCS)	90 kW + 10 kW redundancja n+1
Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia	1
Ilość PDU Basic	18

Cechy

Serracks (600x2000x1200mm)	8
Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)	1
Klasy ochrony	Odporność ogniowa EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102 Pyło- i wodoszczelność IP 56 wg IEC 60 529 Ochrona przed niepowołanym dostępem - klasa odporności II Podstawowa ochrona EMC Szczelność przed dymem, w oparciu o PN-EN 1634-3 (DIN 18095) Odporność uderzeniowa z energią 3000 Nm 30 minutach narażenia na działanie płomieni wg krzywej temperatura - jednostka
Ochrona przed włamaniem	RC 2
Design burglar protection	tak
Design fire protection	EI 90 wg EN 1363 / F 90 wg DIN 4102
System nawilżania i osuszania	opcjonalnie
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń	opcjonalnie
Wersja	Single 9
Wymiary	Szerokość: 2.950 mm Wysokość: 2.800 mm Głębokość: 7.420 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	DK Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa RiMatrix S, Single 9