


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.260

Zawiasy

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8106.260 - Zawiasy do ścian bocznych, przykręcanych, blacha stalowa

Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp z boku.



Cechy

Nr kat.	VX 8106.260
Opis produktu	Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp z boku.
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Kąt otwarcia drzwi	180°
Wskazówki dotyczące montażu	Montaż zawiasów jest możliwy tylko w obszarze ściany tylnej Zastosowanie tylko dla ścian bocznych o głębokości do 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Opak.	6 szt.
Waga netto	0,69 kg
Masa brutto	0,744 kg
Numer taryfy celnej	83021000
ETIM 9	EC001167
ECLASS 8.0	27409219
Opis produktu	Zawiasy do ścian bocznych VX, przykręcanych, RAL7035