

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.512

Ściany boczne modułowej konstrukcji pianinowej

Stan: 22.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.512 - Ściany boczne do modułowej konstrukcji przedniej do TS 8

Do mocowania w pionowym profilu szafy wewnątrz.

Cechy

Nr kat.	TS 8106.512
Opis produktu	Do mocowania w pionowym profilu szafy wewnątrz. Uchwyty ścian bocznych TS 8106.235 mogłyby kolidować z drzwiami dzielonymi.
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	2 ściany boczne 16 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
Wskazówka	Stosowane także przy szafach bez modułowej konstrukcji przedniej!
Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 Wysokość: = 200 mm Głębokość: = 600 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Opak.	2 szt.
Waga netto	27.74
Masa brutto	29.2
Numer taryfy celnej	94039910
EAN	4028177250536
ECLASS 8.0	27182101