

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8450.600

## Systemy szeregowe TS 8

Stan: 28.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8450.600 - Systemy szeregowe TS 8 Stal nierdzewna

Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 55.



## Cechy

|              |  |
|--------------|--|
| Nr kat.      | TS 8450.600  |
| Materiał     | Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty<br>Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki<br>Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400<br>Płyta montażowa: ocynkowana   |

# Cechy

|   |   |
|---|---|
| Zakres dostawy                          | Stelaż szafy<br>Drzwi<br>W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę<br>Blacha dachowa<br>Blachy podłogowe<br>Ściana tylna<br>Płyta montażowa<br>4 uchwyty transportowe<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm<br>2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm<br>2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy |
| 2 supportstrips in depth                | tak   |
| Ilość drzwi                             | 1   |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529          | IP 55   |
| Type rating według UL 50E               | Typ 1<br>Typ 12   |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Kod IK                                  | IK09  |
| Wskazówka                               | Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.  |
| Materiały podstawowe                    | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)   |
| Wymiary                                 | Szerokość: 800 mm<br>Wysokość: 2.000 mm<br>Głębokość: 600 mm  |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 699 mm x 1.896 mm   |
| Opak.                                   | 1 szt.  |
| Waga netto                              | 121,1 kg  |
| Masa brutto                             | 128,9 kg  |
| Numer taryfy celnej                     | 94032080  |

## Cechy

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Opis produktu

TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

## Aprobaty

---

Aprobaty

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent  
Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK