


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.060

Oslony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.060 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm. Do stabilizacji połączonych elementów cokołu należy zamontować osłony cokołu obrócone o 90°.

Cechy

Nr kat.	TS 8601.060
Opis produktu	Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7022
Zakres dostawy	2 osłony cokołu Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS: = 600 mm Typ obudowy: SE Typ obudowy: CM Typ obudowy: TP Typ obudowy: PC Typ obudowy: IW Typ obudowy: TS IT
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,798 kg
Masa brutto	1,997 kg
Numer taryfy celnej	94039910

Cechy

ECLASS 8.0

27182003

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 600 mm, RAL 7022, blacha stalowa