

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.040

Ośłony cokołu, boczne, 200 mm

Stan: 23.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.040 - Osłony cokołu, boczne, 200 mm do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.

Cechy

Nr kat.	TS 8602.040
Opis produktu	Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7022
Zakres dostawy	2 osłony cokołu Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
Wymiary	Wysokość: 200 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS: = 400 mm Typ obudowy: SE Typ obudowy: CM Typ obudowy: TP Typ obudowy: PC Typ obudowy: IW Typ obudowy: TS IT
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,88 kg
Masa brutto	2,142 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ECLASS 8.0	27182003

Cechy

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 400 mm, RAL 7022, blacha stalowa