

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.625 Drzwi przeszklone

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.625 - Drzwi przeszklone do TS, TS IT, VX SE

W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.



## Cechy

Nr kat.	TS 8610.625
Opis produktu	W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
Materiał	Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Rama: RAL 7035 Elementy narożne: RAL 7035 Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005
Zakres dostawy	Rama drzwi przeszklonych ze szkłem ochronnym Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 460 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 2.040 mm
Wysokość okna obserwacyjnego	2040 mm

# Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: TS TS IT VX SE Szerokość: = 600 mm Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	15,7 kg
Masa brutto	16,2 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	TS Drzwi przeszklone, do TS, TS IT, SE, do SxW: 600x2200 mm