

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.825 Drzwi przeszkłone

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.825 - Drzwi przeszklone do TS, TS IT, VX SE

W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.



Cechy

Nr kat.	TS 8610.825
Opis produktu	W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
Materiał	Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Elementy narożne: cynkowy odlew ciśnieniowy Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Rama: RAL 7035 Elementy narożne: RAL 7035 Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005
Zakres dostawy	Rama drzwi przeszklonych ze szkłem ochronnym Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 660 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 2.040 mm
Wysokość okna obserwacyjnego	2040 mm

Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: TS TS IT VX SE Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	19 kg
Masa brutto	20 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	TS Drzwi przeszklone, do TS, TS IT, SE, do SxW: 800x2200 mm