


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.370

Ryglowanie drzwi bocznych

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.370 - Ryglowanie drzwi bocznych do TS

Do optymalnej obsługi drzwi bocznych z zewnątrz, jeżeli uchwyt jest trudno dostępny po stronie wewnętrznej ze względu na ramę wychylną lub wbudowane elementy 19".



Cechy

Nr kat.	TS 8611.370
Opis produktu	Do optymalnej obsługi drzwi bocznych z zewnątrz, jeżeli uchwyt jest ciężko dostępny po wewnętrznej stronie poprzez ramę wychylną lub zabudowę 19".
Korzyści	Możliwa jest dodatkowa przebudowa drzwi bocznych dzięki załączonym szablonom wiercenia. Nie jest już konieczny uchwyt na wewnętrznej stronie
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
Pasuje do typu obudowy	TS
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,05 kg
Masa brutto	0,072 kg
Numer taryfy celnej	83015000
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Cechy

Opis produktu

TS Ryglowanie bocznych drzwi, do TS