

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

**Szyna montażowa chassis TS 45 x
88 mm**

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.660 - Szyna montażowa chassis TS 45 x 88 mm

Montowane bezpośrednio na powierzchniach wewnętrznych (np. dachu) podpierają ciężkie konstrukcje. Mocowanie z boku lub z tyłu zapewni pewne skręcenie szafy z maszyną.



Cechy

Nr kat.	TS 8612.660
Wersja	do wewnętrznego poziomego montażowego
Opis produktu	Montowane bezpośrednio na powierzchniach wewnętrznych (np. dachu) podpierają ciężkie konstrukcje. Mocowanie z boku lub z tyłu zapewni pewne skręcenie szafy z maszyną. Podwójny profil z 11 rzędami otworów oferuje dodatkowe możliwości zabudowy wnętrza.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Na pionowym i poziomym profilu szafy TS, VX SE
Pasujący do	Typ obudowy: Wewnętrzny poziom montażowy szerokości/głębokości: 600 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,8 kg
Masa brutto	3,02 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002625

Cechy

ECLASS 8.0

27189234

Opis produktu

TS Szyna montażowa chassis 45 x 88 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 600 mm