

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.760**

**Szyna montażowa TS 25 x 38 mm**

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.760 - Szyna montażowa TS 25 x 38 mm

Do zabudowy ciężkiej, z otworami mocującymi. Możliwości montażu na pionowym profilu szafy TS.



## Cechy

Nr kat.	TS 8612.760
Opis produktu	Do zabudowy ciężkiej, z otworami montażowymi.
Materiał	Blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu	Na pionowym profilu szafy TS, VX SE Ze wszystkich stron z 9 mm otworowaniem w podziałce 25 mm Do montażu szyn nośnych, systemowych szyn nośnych, szyn profilowych C 30/15, szyn wsporczych do kabli (profil kątowy) i indywidualnych konstrukcji
Wskazówka	W połączeniu z nakrętką zatrząskową, nadaje się szczególnie do połączeń dynamicznych
Pasujący do	szerokości/głębokości: 600 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,648 kg
Masa brutto	1,96 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27189261

# Cechy

---

Opis produktu

TS Szyna montażowa 25 x 38 mm, do szer./gł.: 600 mm