

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

Szyna montażowa TS 25 x 38 mm

Stan: 26.11.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - Szyna montażowa TS 25 x 38 mm

Do zabudowy ciężkiej, z otworami mocującymi. Możliwości montażu na pionowym profilu szafy TS.



Cechy

Nr kat.	TS 8612.780
Opis produktu	Do zabudowy ciężkiej, z otworami montażowymi.
Materiał	Blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu	Na pionowym profilu szafy TS, VX SE Ze wszystkich stron z 9 mm otworowaniem w podziałce 25 mm Do montażu szyn nośnych, systemowych szyn nośnych, szyn profilowych C 30/15, szyn wsporczych do kabli (profil kątowy) i indywidualnych konstrukcji
Wskazówka	W połączeniu z nakrętką zatrzaskową, nadaje się szczególnie do połączeń dynamicznych
Pasujący do	Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	2.488
Masa brutto	2.687
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177429154

Cechy

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------