


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.050

Drzwi przeszklone

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.050 - Drzwi przeszklone do VX

W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.

Cechy

Nr kat.	VX 8618.050
Opis produktu	W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
Materiał	Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Rama: RAL 7035 Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi przeszklone Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową Zawiasy - 180° (4 sztuki)
Kod IK	IK08
Wskazówka	Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające do ramy 8618.110
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	16,5 kg
Masa brutto	18 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Cechy

Opis produktu

Drzwi przeszklone do VX, do szer. x wys.: 800x2200 mm

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA

Certyfikaty

Klasa ochrony