

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.120

Drzwi z zamkiem i drzwi boczne

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.120 - Drzwi z zamkiem i drzwi boczne do VX

Jeżeli np. do utrzymania dróg ewakuacyjnych stosuje się dwoje drzwi 400 mm zamiast jednych 800 mm. Możliwość montażu także zamiast tylnej ściany o szerokości 800 mm.

Cechy

Nr kat.	VX 8618.120
Opis produktu	Jeżeli np. do utrzymania dróg ewakuacyjnych stosuje się dwoje drzwi 400 mm zamiast jednych 800 mm. Możliwość montażu także zamiast tylnej ściany o szerokości 800 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	2 drzwi wraz z ramą rurową Zawiasy 130° Części zamknięcia
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	37,32 kg
Masa brutto	38 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z zamkiem i drzwi boczne do VX, do szer. x wys.: 800x2000 mm