

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.035

Ostony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 07.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.035 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołów stosuje się na głębokości do bocznej zamknięcia jednostki cokołu. Między dwoma szafami szeregowymi można zastosować osłonę do ustabilizowania elementów narożnych cokołu. Osłony o wysokości 100 mm można także zastosować w cokole o wysokości 200 mm oraz łączyć z innymi.

Cechy

Nr kat.	VX 8620.035
Opis produktu	Do bocznej zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Głębokość: = 1.000 mm
Masa/opak.	3,3 kg
Opak.	2 szt.
Waga netto	3,12 kg
Masa brutto	3,4 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	VX Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 1000 mm

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA