

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.031

Ostony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.031 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

Cechy

Nr kat.	VX 8640.031
Opis produktu	Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Głębokość: = 400 mm
Type rating według UL 50E	Type 1, 12
Masa/opak.	0,98 kg
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,9 kg
Masa brutto	0,96 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 400 mm, blacha stalowa

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA