


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.035

Ostony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.035 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

Cechy

Nr kat.	VX 8640.035
Opis produktu	Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX TX CableNet Głębokość: = 1.000 mm
Type rating według UL 50E	Type 1, 12
Masa/opak.	3,3 kg
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,442 kg
Masa brutto	3,382 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 1000 mm, blacha stalowa

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA