

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8700.850

# Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8700.850 - Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna do TS

Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna, do TS.



## Cechy

Nr kat.	TS 8700.850
Korzyści	Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym Prosty montaż dzięki uchwytem montażowym Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Powierzchnia	Szlif prosty, ziarno 400
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: TS Wysokość: = 1.800 mm Głębokość: = 500 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna
Opak.	2 szt.

# Cechy

Waga netto	11,116 kg
Masa brutto	23,7 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ECLASS 8.0	27182101
Opis produktu	TS Ściana boczna przykręcana, do TS, do WxG: 1800x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301