

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.050

Ostony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.050 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm. Do stabilizacji połączonych elementów cokołu należy zamontować osłony cokołu obrócone o 90°.

Cechy

Nr kat.	TS 8701.050
Opis produktu	Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia	Szlif prosty, ziarno 400
Zakres dostawy	2 osłony cokołu Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS: = 500 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,002 kg
Masa brutto	2,202 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301