

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8702.060

Ostony cokołu, boczne, 200 mm

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8702.060 - Osłony cokołu, boczne, 200 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.

Cechy

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr kat. | TS 8702.060 |
| Opis produktu | Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm. |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) |
| Powierzchnia | Szlif prosty, ziarno 400 |
| Zakres dostawy | 2 osłony cokołu Wraz z zestawem montażowym |
| Wskazówki dotyczące montażu | Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu |
| Wymiary | Wysokość: 200 mm |
| Pasujący do | Typ obudowy: TS: = 600 mm |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 4,3 kg |
| Masa brutto | 4,5 kg |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Opis produktu | TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 600 mm, stal nierdzewna, 1.4301 |