

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.520 Koryto kablowe

Stan: 23.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.520 - Koryto kablowe do profilu pionowego TS

Do montażu na pionowym profilu szafy, na dwóch profilach ustawionych szeregowo.



## Cechy

Nr kat.	TS 8800.520
Wersja	Szerokość 50 mm, do montażu na profilu pionowym szafy na ścianie bocznej.
Korzyści	Miejsca mocowania kanałów pasują do perforacji systemowej TS. W ten sposób nie jest konieczne dodatkowe wiercenie otworów tak, jak w szynach DIN Miejsca wyłamania listków są przystosowane do łączenia z korytami kablowymi do płyty montażowej Dodatkowy wyłom na wysokości płyty montażowej umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do koryta kablowego
Materiał	twarde PCV trudno zapalne, samogasnące
Kolor	podobny do RAL 7030
Zakres dostawy	Koryto kablowe z pokrywą
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Wskazówka	Może zostać skrócona do innych wymiarów szafy.

## Cechy

Wymiary	Szerokość: 50 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 80 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS VX SE PC IW Wysokość: ≤ 2.000 mm
Zakres temperatury pracy	60 °C
Opak.	8 szt.
Waga netto	9,944 kg
Masa brutto	10,52 kg
Numer taryfy celnej	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis produktu	TS Koryto kablowe do profilu pionowego TS, SxWxG: 50x1800x80 mm

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---