

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540

Koryto kablowe

Stan: 24.01.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Koryto kablowe do profilu pionowego TS

Do montażu na pionowym profilu szafy, na dwóch profilach ustawionych szeregowo.



Cechy

Nr kat.	TS 8800.540
Wersja	Szerokość 100 mm, do montażu na dwóch profilach szafy ustawionych szeregowo.
Korzyści	Miejsca mocowania kanałów pasują do perforacji systemowej TS. W ten sposób nie jest konieczne dodatkowe wiercenie otworów tak, jak w szynach DIN Miejsca wyłamania listków są przystosowane do łączenia z korytami kablowymi do płyty montażowej Dodatkowy wyłom na wysokości płyty montażowej umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do koryta kablowego
Materiał	twarde PCV trudno zapalne, samogasnące
Kolor	podobny do RAL 7030
Zakres dostawy	Koryto kablowe z pokrywą
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Wskazówka	Może zostać skrócona do innych wymiarów szafy.

Cechy

Wymiary	Szerokość: 100 mm Wysokość: 1.600 mm Głębokość: 80 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS VX SE PC IW Wysokość: ≤ 1.800 mm
Zakres temperatury pracy	60 °C
Opak.	4 szt.
Waga netto	8.192
Masa brutto	8.623
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---