


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.750 Koryto kablowe

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.750 - Koryto kablowe

Z otworami specjalnymi DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych. Miejsca wyłamania na szynach i na dnie koryta kablowego.



## Cechy

Nr kat.	TS 8800.750
Wersja	do płyt montażowych dla montażu na otworowaniu systemowym VX
Opis produktu	Z otworami specjalnymi DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych. Miejsca wyłamania na szynach i na dnie koryta kablowego.
Materiał	twarde PCV trudno zapalne, samogasnące Odporność temperaturowa do +60 °C
Kolor	podobny do RAL 7030
Zakres dostawy	Koryto kablowe z pokrywą
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Możliwości montażu	Z otworami specjalnymi / DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych W przypadku instalowania płyty montażowej z tyłu, w jednej linii z ramą szafy (pozycja montażowa $\pm 0$ mm), to poziomo zainstalowane koryta kablowe łączą się w jedną całość z korytami zamontowanymi na profilu szafy
Wskazówka	Może zostać skrócona do innych wymiarów.

## Cechy

---

Wymiary	Szerokość: 30 mm Głębokość: 80 mm Długość: 2.000 mm
Opak.	24 szt.
Waga netto	21,312 kg
Masa brutto	22,437 kg
Numer taryfy celnej	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis produktu	TS Kanał kablowy do płyty montażowej, SxWxG: 30x2000x80 mm

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---