

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8800.808**

**Nakrętka zatrzaskowa TS**

Stan: 23.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.808 - Nakrętka zatrzaskowa TS

Do montażu w pionowym profilu szafy TS/SE. Dzięki dokręceniu śruby, jest ona pewnie dociskana do profilu i automatycznie tworzy się wyrównanie potencjału.



## Cechy

Nr kat.	TS 8800.808
Opis produktu	Gwint metryczny do pionowego profilu szafy TS/SE. Do montażu w otworze szczelinowym poprzez włożenie i zatrzaśnięcie. Tym samym, nakrętka zatrzaskowa jest unieruchomiona. Dzięki dokręceniu śruby, jest ona pewnie dociskana do profilu i automatycznie tworzy się wyrównanie potencjału.
Korzyści	alternatywa dla blachowkrętów szczególnie nadaje się do połączeń obciążonych dynamicznie
Materiał	Stal nierdzewna - odlew precyzyjny
Możliwości montażu	Na pionowym profilu szafy TS, VX SE i na poziomym profilu szafy VX SE (na górze, w szerokości)
Wymiary	Gwint: M8
Pasuje do typu obudowy	TS VX SE
Gwint	M8
Opak.	20 szt.
Waga netto	0,82 kg
Masa brutto	1,04 kg
Numer taryfy celnej	73181692

# Cechy

---

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Opis produktu	TS Nakrętka zatrzaskowa, rozmiar: M8

---