

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 8800.920

## Cokół, stacjonarny

Stan: 09.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 8800.920 - Cokół, stacjonarny do PC, IW

Dopasowany do stylistyki obudów, wysokość 100 mm, wystający z przodu.

## Cechy

Nr kat.	PC 8800.920
Opis produktu	Dopasowany do stylistyki obudów, wystający z przodu.
Materiał	Blacha stalowa, 2,0 mm
Kolor	RAL 7035 Element ozdobny, przedni: RAL 7015
Zakres dostawy	1 element ozdobny, przedni 1 element cokołu, tylny 2 osłony cokołu, boczne
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: PC IW Szerokość: = 600 mm Głębokość: = 600 mm
Pasuje do głębokości	600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	11,92 kg
Masa brutto	13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	PC Cokół, stacjonarny, do PC, IW, do gł.: 600 mm, wys.: 100 mm, blacha stalowa