

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.120

Drzwi dzielone

Stan: 08.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.120 - Drzwi dzielone do TS

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.



Cechy

Nr kat.	TS 8801.120
Opis produktu	Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort.
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Poprzeczka działowa Zawiasy Części zamknięcia Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 200 mm

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54, w przypadku kompletnej szafy
Opak.	1 szt.
Waga netto	3.894
Masa brutto	4.094
Numer taryfy celnej	94039910
EAN	4028177250666
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204