


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.320

Płyty dachowe TS

Stan: 23.06.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.320 - Płyty dachowe TS

Cechy

Nr kat.	TS 8801.320
Opis produktu	Do montażu klimatyzatorów do zabudowy dachowej, dachowych wymienników ciepła powietrze/woda. Wycięcia w płycie dachowej są tak rozmieszczone, że klimatyzatory dachowe montowane są centralnie na szafie.
Korzyści	Łatwy i szybki montaż
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wycięcie montażowe	Szerokość: 475 mm Głębokość: 260 mm
Distance cut-out to back	129,3 mm
Wskazówka	Podczas montażu klimatyzatorów na płycie dachowej 8801.310 dochodzi do kolizji z uchwytami transportowymi szafy, dlatego do płyt dachowych dołączane są śruby do mocowania do dachu. Mocowanie z płytą dachową 8801.340 odbywa się od środka przy użyciu wspornika z blachy i klamr ustalających.
Pasuje do nr kat.	3382.... 3359....
Wymiary	Szerokość: 767,5 mm Wysokość: 13 mm Głębokość: 567,5 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS Szerokość: = 800 mm Głębokość: = 600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	5.964
Masa brutto	6.278

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177360617
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Aprobaty

Certyfikaty	EAC
-------------	-----