Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8801.540

Drzwi dzielone

Stan: 19.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8801.540 - Drzwi dzielone do TS

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Cechy

Nr kat.	TS 8801.540
Wersja	pełne
Opis produktu	Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort.
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Poprzeczka działowa Zawiasy Części zamknięcia Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 400 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54, w przypadku kompletnej szafy
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,726 kg
Masa brutto	4,926 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204