

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.790

Systemy szeregowo TS 8

Stan: 15.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.790 - Systemy szeregowe TS 8 z drzwiami przeszklonymi i tylne drzwi

Szafy szeregowe TS 8 drzwiami szklanymi aluminiowymi z pojedynczą szybą ze szkła bezpiecznego.

Cechy

Nr kat.	TS 8806.790
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyty podłogi: ocynkowane Drzwi: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Stelaż szafy Blacha dachowa Blachy podłogowe Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Drzwi tylne, zawiasy 130° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E 2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	89
Masa brutto	94
EAN	4028177698345
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
----------	--