


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Pokrywa rozłączników (wersja USA), do TS

Stan: 12.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Pokrywa rozłączników (wersja USA), do TS

Pokrywa rozłączników TS (wersja dla USA), zgodna z przepisami USA, tylko w połączeniu z dźwignią uruchamiającą przełączniki główne.



Cechy

Nr kat.	TS 8900.050
Opis produktu	Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego ryglowania szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA, tylko w połączeniu z dźwignią uruchamiającą przełączniki główne: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe do napędów Max-Flex do kompaktowych wyłączników mocy serii SENTRON-(ED, FD, LD, JD. Nie do wyłączników mocy Siemens 3VL) nr kat. USA: FHOH, General Electric TDA Typ 1 i 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

Cechy

Korzyści	<p>W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych, ciągniami spełnia wymagania UL 508 A.</p> <p>Kompaktowa budowa, o szerokości jedynie 100 mm.</p> <p>Montaż w miejsce bocznej ściany. Dzięki temu wszystkie jednodrzwiowe standardowe szafy TS8 mogą być łączone za pomocą tej pokrywy do szaf z rozłącznikami. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.</p> <p>Możliwość montażu do szafy do wyboru z lewej lub prawej strony.</p> <p>W połączeniu z integrowalną maskownicą do płyty montażowej TS, szerokość powierzchni montażowej szafy głównej może powiększyć się o 100 mm.</p>
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 12
Wymiary	Szerokość: 100 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 500 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	22,2 kg
Masa brutto	24,7 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------