

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.010

# Pokrywa rozłączników

Stan: 18.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.010 - Pokrywa rozłączników do VX

Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego zamykania szaf sterowniczych i szeregiem szaf sterowniczych zgodnie z wymogami UL. Przetestowane w połączeniu z dźwignią uruchamiającą dla wyłączników głównych firm: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

## Cechy

Nr kat.	VX 8951.010
Opis produktu	Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego zamykania szaf sterowniczych i szeregu szaf sterowniczych zgodnie z wymogami UL. Przetestowane w połączeniu z dźwignią uruchamiającą dla wyłączników głównych firm: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Korzyści	<p>Spełnia wymagania UL 508 A</p> <p>W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełniają także w kombinacjach szeregowych</p> <p>Możliwość montażu do szafy do wyboru z lewej lub prawej strony.</p> <p>Dzięki tej pokrywie wszystkie jednodrzwiowe szafy szeregowo można rozbudować do szaf rozłącznikowych. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.</p> <p>W połączeniu z integrowalną wstawką montażową międzypłytkową powierzchnia montażowa szafy głównej może powiększyć się o ok. 14%.</p> <p>Dwa wycięcia do dźwigni uruchamiającej z przodu z możliwością montażu na różnych wysokościach</p>

# Cechy

Zastosowania	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 i 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA dla typu 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA dla typu 12 Siemens: mechanizm obsługi z ciąglem elastycznym - kompletne zestawy montażowe 3VA9137-0CK12 dla 3VA51 do 125A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. 3VA9137-0CK72 dla 3VA51 do 125A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. 3VA9277-0CK12 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. 3VA9277-0CK72 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, EMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. 3VA9477-0CK12 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. 3VA9477-0CK72 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ. Siemens: mechanizm obsługi z regulacją głębokości – kompletne zestawy montażowe 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
Wymiary	Szerokość: 103 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wskazówka	Montaż pokrywy tylko do szafy jednodrzwiowej z ramą rurową drzwi
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55 w połączeniu z szafami serii VX

## Cechy

---

Protection category NEMA	NEMA 12 (w połączeniu z szafami serii VX)
Opak.	1 szt.
Waga netto	13,2 kg
Masa brutto	18 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	Pokrywa rozłączników do VX, SxWxG: 125x2000x600 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------