

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050

# Wsporniki szyn zbiorczych

Stan: 08.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Wsporniki szyn zbiorczych do szyn miedzianych płaskich

Do płaskich szyn miedzianych do 800 A.

## Cechy

Nr kat.	SV 9340.050
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Napięcie znamionowe robocze	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Parametry elektryczne UL (SCCR)	14 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 350 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
Uwaga dot. nr kat.	Do zastosowań UL konieczne jest użycie rynienki podstawy
Liczba biegunów	3-bieg.

## Cechy

---

Pasuje do nr kat.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Z mocowaniem wewnętrznym	tak
Odstęp środkowy szyn zbiorczych	60 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	12 x 5 - 30 x 10
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,668 kg
Masa brutto	0,72 kg
Numer taryfy celnej	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Opis produktu	SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm, wersja UL

## Aprobaty

---

Aprobaty	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK