

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.920

Szyna nośna 35 x 10 mm

Stan: 04.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.920 - Szyna nośna 35 x 10 mm do adapterów/ wsporników OM

Do zamocowania na szynie adapterowej lub ramie nośnej.



Cechy

Nr kat.	SV 9342.920
Wersja	TS 55C
Opis produktu	Do mocowania w szynach adapterowych i ramach nośnych.
Materiał	Poliamid
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Anti-slip guard for motor circuit-breaker	tak
Typ szyny nośnej	TS 55C
Wskazówka	Dopuszczenie UL w połączeniu z adapterem/wspornikiem OM Szyna nośna TS xxD-V nadaje się tylko do niezależnego od rastra montażu na ramie nośnej
Wymiary	Szerokość: 55 mm
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,045 kg
Masa brutto	0,052 kg
Numer taryfy celnej	39269097

Cechy

ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143
Opis produktu	SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 55 mm, wersja TS 55C
