

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9350.075

Łącznik szyn

Stan: 01.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9350.075 - Łącznik szyn

Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 9350.075
Opis produktu	Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
Materiał	Część górna: St 37, niklowana Płyta stykowa: E-Cu, niklowana
Rodzaj połączenia	Łączenie zwykłe
Pasuje do szyn zbiorczych	12 x 5 - 15 x 10
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,39 kg
Masa brutto	0,411 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Opis produktu	SV Łącznik szynowy, do E-Cu 12x5-15x10 mm, łączenie zwykłe

Aprobaty

Aprobaty	ABS UL + C-UL (listed)
----------	---------------------------

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK