


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.240

Adaptory przyłączeniowe RiLineX

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.240 - Adaptery przyłączeniowe RiLineX

Adapter przyłączeniowy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Urządzenie posiada mocowanie śrubowe, przez co nadaje się do szyn o grubości od 5 do 10 mm.



Cechy

Nr kat.	RX 9360.240
Korzyści	Mocowanie na systemie szyn zbiorczych i podłączenie przewodu tylko za pomocą jednej śruby
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005
Prąd znamionowy (maks.)	432 A
Prąd znamionowy maksymalny	680 A
Prąd znamionowy przewodu okrągłego	680 A
Prąd znamionowy przewodu okrągłego (UL)	640 A
Prąd znamionowy warstwowej szyny miedzianej	870 A
Prąd znamionowy warstwowej szyny miedzianej (UL)	840 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, bez dobezpieczenia 100 kA - 600 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7

Cechy

Odprowadzenie przewodów	góra/dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Liczba biegunów	3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Wymiary	Szerokość: 145 mm Wysokość: 239,4 mm Głębokość: 104,6 mm
Przyłącze kabli okrągłych	95 - 300 mm ²
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	32 x 20 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Napięcie znamionowe	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Kategoria przepięcia	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Normy	IEC/EN 61439-1 UL 508
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i	1000 V
Maks. moc tracona	28 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza	90 %
Zakres temperatury pracy	-5 °C...55 °C

Cechy

Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,8 kg
Masa brutto	1,849 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,57
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC001531
Opis produktu	Adapter przyłączeniowy RX 3-bieg., szer.x wys.: 145x240 mm, zacisk przyłączeniowy maks. 300 mm ² , pole zacisku szer. x wys.: 24x20 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration