

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.525

# Adaptory urządzeniowe RiLineX CB

Stan: 08.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.525 - Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 400 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 145 mm. Dzięki koncepcji „Easy-Fix” montaż adaptera i wyłącznika można przeprowadzić niezależnie od siebie. Koncepcja ta jest dostępna dla wszystkich popularnych producentów. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wyjście przewodu można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez prostą przebudowę odgałęzienia na dole lub na górze.



## Cechy

Nr kat.	RX 9360.525
Wersja	Easy Fix
Korzyści	Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005 RAL 35745
Zakres dostawy	W tym 3 osłony zacisków
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB

# Cechy

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
Napięcie znamionowe	690 V AC 600 V AC (UL)
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Liczba biegunów	3-bieg.
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M10
Przekrój	29 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Pasuje do producenta (typu)	Znajdź odpowiedni adapter do urządzenia, korzystając z naszego narzędzia doboru w sekcji do pobierania.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych	50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Zakres temperatury pracy	-25 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wymiary	Szerokość: 145 mm Wysokość: 325,8 mm
Obciążenie ogniowe	22,239 MJ/m <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	4 kg
Masa brutto	4,298 kg

## Cechy

---

Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,01
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001531
Opis produktu	RX Adapter urządzeniowy CB 400 A, 3-bieg., wersja: Easy Fix, szer.: 140 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration