

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.535

# Adaptory urządzeniowe RiLineX CB

Stan: 08.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.535 - Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 630 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 145 mm. Dzięki koncepcji „Easy-Fix” montaż adaptera i wyłącznika można przeprowadzić niezależnie od siebie. Koncepcja ta jest dostępna dla wszystkich popularnych producentów. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wyjście przewodu można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez prostą przebudowę odgałęzienia na dole lub na górze.



## Cechy

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nr kat.                        | RX 9360.535  |
| Wersja                         | Easy Fix   |
| Korzyści                       | Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej<br>Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm<br>Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą |
| Materiał                       | Poliamid (PA 6)<br>Palność zgodnie z UL 94   |
| Kolor                          | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| Zakres dostawy                 | W tym 3 osłony zacisków  |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 2XB   |

# Cechy

|   |   |
|---|---|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp        | 8 kV  |
| Napięcie znamionowe                     | 690 V AC<br>600 V AC (UL)   |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui         | 1000 V  |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3   |
| Liczba biegunów                         | 3-bieg.   |
| Odprowadzenie przewodów                 | góra/dół  |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)        | Śruba M10   |
| Przekrój                                | 29 mm <sup>2</sup><br>6 mm <sup>2</sup>   |
| Pasuje do producenta (typu)             | Znajdź odpowiedni adapter do urządzenia, korzystając z naszego narzędzia doboru w sekcji do pobierania. |
| Pasuje do systemu szyn zbiorczych       | RiLineX<br>RiLine60   |
| Częstotliwość składowych podstawowych   | 50...60 Hz  |
| Wilgotności powietrza (bez kondensacji) | 10...90 %   |
| Pasuje do szyn zbiorczych               | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10   |
| Zakres temperatury pracy                | -25 °C...55 °C  |
| Temperatura składowania                 | -25 °C...75 °C  |
| Wymiary                                 | Szerokość: 145 mm<br>Wysokość: 325,8 mm<br>Głębokość: 76,4 mm   |
| Obciążenie ogniowe                      | 22,239 MJ/m <sup>2</sup>  |
| Opak.                                   | 1 szt.  |
| Waga netto                              | 5 kg  |
| Masa brutto                             | 5,206 kg  |

## Cechy

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 2,64   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 30,05  |
| Numer taryfy celnej          | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC001531   |
| Opis produktu                | RX Adapter urządzeniowy CB 630 A, 3-bieg., wersja: Easy Fix, szer.: 140 mm |

## Aprobaty

---

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)                      |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>PCF-declaration |