


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.000

# Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Stan: 21.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.000 - Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 00 do płyt montażowych. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M8.



## Cechy

Nr kat.	RX 9363.000
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Korzyści	Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania Kontrola napięcia przez osobny otwór Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94 Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M8

# Cechy

Wkładki bezpieczników	NH 00 NH 000
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 kV
Napięcie znamionowe robocze	690 V AC
Do rozmiaru NH	00
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 106 mm Wysokość: 194 mm Głębokość: 86,1 mm
Zakres temperatury pracy	-5 °C...35 °C
Temperatura składowania	-25 °C...70 °C
Liczba biegunów	3-bieg.
Kategoria użytkowa	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Obciążenie ogniowe	11,56 MJ/m <sup>2</sup>
Maks. moc tracona	16 W
Strata mocy na jedną wkładkę topikową (maks.)	12 W
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,755 kg
Masa brutto	0,785 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,18
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,07
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001040

## Cechy

---

Opis produktu

RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 00, 160 A, 3-bieg.,  
śruba M8, instalacja na płycie montażowej

## Aprobaty

---

Aprobaty

CQC-CCC

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
PCF-declaration