


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.315

Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.315 - Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 3 do płyt montażowych. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M10. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.



Cechy

Nr kat.	RX 9363.315
Wersja	Do zabudowy na płycie montażowej
Korzyści	<ul style="list-style-type: none">Pokrywa: zamykana z możliwością plombowaniaKontrola napięcia przez osobny otwórPrzebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędziPozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjneWszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał	<ul style="list-style-type: none">Poliamid (PA 6)Palność zgodnie z UL 94Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor	<ul style="list-style-type: none">RAL 9005RAL 35745

Cechy

Zakres dostawy	W tym wtyki przyłączeniowe do elektrycznej kontroli wkładki bezpiecznikowej
for mounting plate assembly	tak
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Śruba M10
Wkładki bezpieczników	NH 3
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 kV
Napięcie znamionowe robocze	690 V AC
Do rozmiaru NH	3
Test specification	IEC/PN-EN 60 947-3 DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary	Szerokość: 250 mm Wysokość: 348,6 mm Głębokość: 128,7 mm
Zakres temperatury pracy	-5 °C...35 °C
Temperatura składowania	-25 °C...70 °C
Liczba biegunów	3-bieg.
Stopień zanieczyszczenia	3
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)	tak
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB
Obciążenie ogniowe	50,46 MJ/m ²
Maks. moc tracona	84 W
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,21 kg
Masa brutto	4,216 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,57
Numer taryfy celnej	85369095

Cechy

ETIM 9	EC001040
Opis produktu	RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 3, 630 A, 3-bieg, śruba M10, z monitorowaniem bezpiecznika, 800 V, instalacja na płycie montażowej

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration