

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9365.540

Zacisk obejmowy RiLineX

Stan: 10.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9365.540 - Zacisk obejmowy RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Zestaw zacisku obejmowego RiLineX do podłączania przewodów okrągłych do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 00, 4 - 70 mm²

Cechy

Nr kat.	RX 9365.540
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana
Do rozmiaru	00
Pasuje do nr kat.	9362.110 9262.115 9363.110 9363.115
Przyłącze kabli okrągłych	4 - 70 mm ²
Przekrój przewodu okrągłego	4 - 70 mm ²
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,096 kg
Masa brutto	0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,3
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC000001
Opis produktu	RX Zacisk obejmowy do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 (przewód okrągły)

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration
-------------	---