

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9617.000**

**Adapter urządzeniowy Mini-PLS**

Stan: 10.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9617.000 - Adapter urządzeniowy Mini-PLS

Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.

## Cechy

Nr kat.	SV 9617.000
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)	AWG 10
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Prąd znamionowy maksymalny	40 A
Wymiary	Szerokość: 54 mm Wysokość: 160 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych	1 / 15 mm
Pasuje do producenta (typu)	ABB Eaton MS450 max. 40 A PKZM4 max. 40 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,33 kg
Masa brutto	0,374 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,046
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis produktu	SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 40 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 10, SxW: 54x160 mm, wys. szyny nośnej: 15 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

UR + C-UR (recognized)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK